

**Garant****Borrstång HM, höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	E25S SVJBR/L 16
Skrivsats förvändskär	269028 8
Huvudängd L <sub>1</sub>	44 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	28 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	24 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	16,5 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
totallängd L	250 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	4,6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
-----------------------------	----------