

Garant**Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 7
Halsbredd L ₄	9,5 mm
ISO-kod hållare	E16R SVJBR/L 11
Mittförskjutning L ₃	2 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	22 mm
totallängd L	200 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Huvudängd L ₁	31,4 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
-----------------------------	----------