

Garant**Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VB.. 1103..
Inställningsvinkel κ	142 grad
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	24 mm
Skrivsats för vändskär	269028 7
Mittförsjutning L_3	2 mm
ISO-kod hållare	E20S SVJBR/L 11
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	250 mm
Huvudängd L_1	38 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Halsbredd L_4	11 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
-----------------------------	----------