

Garant**Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
Halsbredd L ₄	16,5 mm
totallängd L	250 mm
Huvudängd L ₁	44 mm
ISO-kod hållare	E25S SVJBR/L 16
Passande vändskär	VB.. 1604..
Inställningsvinkel κ	142 grad
Mittförskjutning L ₃	4,6 mm
Spännhöjd L ₂	24 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	28 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
-----------------------------	----------