

Garant**Handgängtappsats vänstergänga, obelagd, M-LH: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	130460 M12
GTIN	4062406398149
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För metrisk vänstergänga enligt DIN13.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	12 mm
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 2 6H
Skafftyrkant □	7 mm
totallängd L	75 mm
gänga	M12
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	36 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Antal spånspår	3

Gängtyp	M-LH
Gängstigning	1,75 mm
Norm	DIN 352
Kärnhåls-Ø	10,2 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig