

Garant**Handgängtappsats vänstergänga, obelagd, M-LH: M14****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130460 M14 |
| GTIN | 4062406398156 |
| Artikelklass | 11G |

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För metrisk vänstergänga enligt DIN13.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Norm | DIN 352 |
| Skafftyrkant <input type="checkbox"/> | 9 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Gängdjup | 42 mm |
| Antal spånspår | 3 |
| Kärnhåls-Ø | 12 mm |
| Skaftdiameter D _s | 11 mm |
| Gängstigning | 2 mm |
| Gängtyp | M-LH |
| Toleransklass | ISO 2 6H |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Gäng-Ø | 14 mm |
| totallängd L | 80 mm |
| gänga | M14 |
| Skärmaterial | HSS |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | A |
| Skärfasform | D |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | | |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |

| | |
|-------|----------------|
| Olja | lämplig |
| torrt | mindre lämplig |