

Garant**Handgängtappsats vänstergänga, obelagd, M-LH: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	130460 M2
GTIN	4062406397968
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För metrisk vänstergänga enligt DIN13.

Teknisk beskrivning

Gängdjup	6 mm
Norm	DIN 352
Gäng-Ø	2 mm
Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Antal skär Z	2
Gängtyp	M-LH
Antal spånspår	2
totallängd L	36 mm
Gängstigning	0,4 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Skärmaterial	HSS

Skafftyrkant □	2,1 mm
gänga	M2
Toleransklass	ISO 2 6H
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

torrt

mindre lämplig