

Garant**Handgängtappsats vänstergänga, obelagd, M-LH: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	130460 M4
GTIN	4062406397999
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.****Användningsdata:**

För metrisk vänstergänga enligt DIN13.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,7 mm
totallängd L	45 mm
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
gänga	M4
Skaftfyrcant □	3,4 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Gängtyp	M-LH
Gäng-Ø	4 mm
Skärmaterial	HSS

Toleransklass	ISO 2 6H
Gängdjup	12 mm
Norm	DIN 352
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

torrt

mindre lämplig