

**Garant****Handgängtappsats vänstergänga, obelagd, M-LH: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	130460 M6
GTIN	4062406398118
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

**Användningsdata:**

För metrisk vänstergänga enligt DIN13.

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	6 mm
gänga	M6
Skaftfyrkant □	4,9 mm
totallängd L	50 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Gängdjup	18 mm
Gängtyp	M-LH
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Kärnhåls-Ø	5 mm

Gängstigning	1 mm
Norm	DIN 352
Toleransklass	ISO 2 6H
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

torrt

mindre lämplig