



Tryckluftsdreven bandslipmaskin Dynafile®, Typ: 15302



Beställningsdata

Ordernummer	079551 15302
GTIN	616026153028
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Mångsidiga verktyg med **inställbar slipbandsstyrning, hög spårnoggrannhet** och utbytbar **kontaktarm** för bearbetning med kontakthjul eller anpressningsyta. Slipbandsskyddet av kompositmaterial möjliggör **snabba** och **enkla byten av slipband**. **Slipbandskylning** via frånluften förlänger slipbandens utslitningstid. Inställbarhandtag. **Dynafile® III, kraftfull 520 W** slipmaskin med hög avverkningseffekt, **ytbearbetningsatts, ställbart sliphuvud** med extra stödhandtag. Slipbandsmått 6, 13, 19, 25×457 mm.

Användningsdata:

För slipning, gradning, övergångar, ytbehandling och polering. Även idealiska för flexibel bearbetning av svåråtkomliga ställen.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

OBS!:

Fler kontaktarmsutföranden för Dynafile® levereras på begäran eller finns att beställa i vår eShop.

Teknisk beskrivning

axeleffekt	522 W
------------	-------

bullernivå	87 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
bandbredd	6; 13; 19; 25 mm
tillverkarens beteckning	Dynafile III Kit
maximal luftförbrukning	906 l/min
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
bandlängd	457 mm
vikt	1,1 kg
modellserie	Dynafile III
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
förpackning	Transportväska
Produktslag	Bandslipar

Tillbehör

Kontaktarm för Dynafile® III Typ 15350	079561 15350
Kontaktarm för Dynafile® III Typ 15357	079561 15357
Kontaktarm för Dynafile® III Typ 15321	079561 15321