

Garant**Maskin-gängtapp HSSE-PM, DLC, M: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	132610 M2
GTIN	4045197648761
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Med **den senaste generationens DLC-beläggning sp²**.

Mycket stabilt utförande, med **spiralspets** och **speciell skärgeometri** för **kopparmaterial**.

Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,4 mm

totallängd L: 45 mm

Skaftdiameter D_s: 2,8 mm

Skaftfyrkant □: 2,1 mm

Kärnhåls-Ø: 1,6 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,4 mm
Antal spånspår	2
Antal skär Z	2
Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Gäng-Ø	2 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
totallängd L	45 mm

Skafftyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	6 mm
Gängtyp	M
gänga	M2
Beläggning	DLC
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	CS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp