



Excentrisk spännklämma med kloskiva, gänga M: M10



Beställningsdata

Ordernummer	370008 M10
GTIN	4046368875849
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
 - Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.
- Klämbricka av sätthärdat stål med excenterskruv av stål.

leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

OBS!:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

Teknisk beskrivning

Spännkraft	9 kN
Gänglängd L	20 mm
Excenterväg S_1	1,6 mm
dim A	10,2 mm
max. åtdragningsmoment	28 Nm

Skivhöjd H	9,6 mm
insexkantskiva SW ₁	7 mm
gängaM	M10
kloskiva Ø D ₁	20,6 mm
Produktslag	Excenter-spännklämma