



Excentrisk spännklämma med kloskiva, gänga M: M12



Beställningsdata

Ordernummer	370008 M12
GTIN	4046368875887
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
 - Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.
- Klämbricka av sätthärdat stål med excenterskruv av stål.

leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

OBS!:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

Teknisk beskrivning

Spännkraft	18 kN
Skivhöjd H	9,6 mm
max. åtdragningsmoment	88 Nm
gängaM	M12
Excenterväg S_1	2 mm

insexkantskiva SW ₁	8 mm
dim A	12,7 mm
Gänglängd L	25 mm
kloskiva Ø D ₁	25,4 mm
Produktslag	Excenter-spännklämma