



## Excentrisk spännklämma med kloskiva, gänga M: M16



### Beställningsdata

Ordernummer	370008 M16
GTIN	4046368875924
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
  - Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.
- Klämbricka av sätthärdat stål med excenterskruv av stål.

#### leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

#### OBS!:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

### Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	88 Nm
Excenterväg $S_1$	2,5 mm
Skivhöjd H	12,7 mm
Spännkraft	27 kN
dim A	15 mm

gängaM	M16
insexkantskiva SW <sub>1</sub>	12 mm
Gänglängd L	27 mm
kloskiva Ø D <sub>1</sub>	30,1 mm
Produktslag	Excenter-spännklämma