




## Excenter-spännklämma, Nominellt mått T-spår: 18mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370009 18
GTIN	4046368509324
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Litet utrymmesbehov, vilket ger få störande konturer.
- Fastspänning av arbetsstycken med godtycklig form.
- Sexkantsmässingbricka med stålexcenterskruv.
- Fastsättning i T-spåret via arreteringsspännskruv.

#### Användningsdata:

Särskilt lämplig för fastspänning av platta komponenter.

#### leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

### Teknisk beskrivning

Sexkantsskiva SW	25 mm
insexkantsskiva SW <sub>1</sub>	8 mm
gängaM	M12
max. åtdragningsmoment	61 Nm
Spännkraft	18 kN

Excenterväg $S_1$	2 mm
Skivhöjd H	9,5 mm
$SW_2$	6 mm
längd L	34,7 mm
Största åtdragningsmoment arreteringskruv	55 Nm
Produktslag	Excenter-spännklämma