




## Excenter-spännklämma, Nominellt mått T-spår: 14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370009 14
GTIN	4046368509287
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Litet utrymmesbehov, vilket ger få störande konturer.
- Fastspänning av arbetsstycken med godtycklig form.
- Sexkantsmässingbricka med stålsexcenterskruv.
- Fastsättning i T-spåret via arreteringsspännskruv.

#### Användningsdata:

Särskilt lämplig för fastspänning av platta komponenter.

#### leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

### Teknisk beskrivning

insexkantskiva SW <sub>1</sub>	7 mm
Spännkraft	9 kN
Skivhöjd H	6,4 mm
max. åtdragningsmoment	28 Nm
Sexkantsskiva SW	21 mm
gängaM	M10

Excenterväg $S_1$	1,6 mm
$SW_2$	5 mm
längd L	30,5 mm
Största åtdragningsmoment arreteringskruv	35 Nm
Produktslag	Excenter-spännklämma