




Excenter-spännklämma, Nominellt mått T-spår: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	370009 10
GTIN	4046368509249
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Litet utrymmesbehov, vilket ger få störande konturer.
- Fastspänning av arbetsstycken med godtycklig form.
- Sexkantsmässingbricka med stålexcenterskruv.
- Fastsättning i T-spåret via arreteringsspännskruv.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för fastspänning av platta komponenter.

leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

Teknisk beskrivning

Excenterväg S_1	1 mm
Spännkraft	3,4 kN
insexkantsskiva SW $_1$	4 mm
max. åtdragningsmoment	8,5 Nm
Sexkantsskiva SW	16 mm

Skivhöjd H	4,8 mm
gängaM	M6
SW ₂	3 mm
längd L	23,2 mm
Största åtdragningsmoment arreteringskruv	7,7 Nm
Produktslag	Excenter-spännklämma