




## Excenter-spännklämma, Nominellt mått T-spår: 22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370009 22
GTIN	4046368509362
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Litet utrymmesbehov, vilket ger få störande konturer.
- Fastspänning av arbetsstycken med godtycklig form.
- Sexkantsmässingbricka med stålexcenterskruv.
- Fastsättning i T-spåret via arreteringspännskruv.

#### Användningsdata:

Särskilt lämplig för fastspänning av platta komponenter.

#### leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

### Teknisk beskrivning

Excenterväg $S_1$	2,5 mm
Sexkantsskiva SW	30 mm
gängaM	M16
Skivhöjd H	12,7 mm
max. åtdragningsmoment	135 Nm

Spännkraft	27 kN
insexkantskiva SW <sub>1</sub>	12 mm
längd L	44,3 mm
SW <sub>2</sub>	6 mm
Största åtdragningsmoment arreteringskruv	55 Nm
Produktslag	Excenter-spännklämma