



Stereomikroskop STEMI 305 med kamerautgång, Typ: 305TRINO



Beställningsdata

Ordernummer	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

Stereomikroskop för tredimensionella, ljusstarka och skarpa bilder. Greenough-konstruktion för bästa avbildningskvalitet. **Integrerad, vertikal LED-ljuskälla.** Kan justeras och kompenseras individuellt för ögonavstånd och synförmåga. Bärhandtag för mobil användning. Kalljusstativ, underbelysningsstyrning, plan genomlysningbas (ljus/mörkt fält), pelare med drivning och 145 mm rörelseväg. Även med spotlight K LED med zoombar och höjdinställbar ljusstråle. Med integrerad C-Mount-kamerautgång.

Specialtillbehör:

AxioCam 491852 och 491853

Polarisationstillbehör för spot och genomlysning.

Tillsatsoptik 0,75× / 1,5× / 2,0× på begäran.

OBS!:

Tillval: Utförande med integrerad Wi-Fi-kamera och router. Utförande utan genomlysningseenhet.

Förstoring (gångar): 8 - 40

zoom: 5:1

synfält – Ø: 29 mm

okular: PL 10×

Arbetsavstånd: 110 mm

Teknisk beskrivning

zoom	5:1
okular	PL 10×
synfält – Ø	29 mm
Arbetsavstånd	110 mm
Förstoring (gångar)	8 - 40
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Stereomikroskop

Tillbehör

Mikroskopkamera AxioCam 105 color Typ 105C	491853 105C
Ögonskydd, par	491832
Mikroskopkamera AxioCam ERc5s Typ ERC5S2	491852 ERC5S2