

RIHETEC

Kylvätskemunstycke MiniKD med kulanslutning, Typ × rörlängd: 11X70**Beställningsdata**

Ordernummer	319470 11X70
GTIN	4260711110412
Artikelklass	33C

Beskrivning**Utförande:**

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.

Utförande i rostfritt stål, det flexibla röret kan böjas till eggen. Max. tryck upp till 10 bar.

Särskilt avsedd för kompakta VDI- och BMT-hållare **med kylvätskehål**.

MiniKD har utvecklats speciellt för användning i kompakta VDI-hållare, men passar också i många andra verktygshållare med extern kylning. Den utmärker sig genom enkel hantering och sitt perfekt inställbara kylvätskerör. Monteringen är mycket enkel.

Beskrivning:

MiniKD är ett kylvätskemunstycke som består av en kula i rostfritt stål resp. gänga och ett rör av ett flexibelt compoundmaterial. Delarna är fast förbundna med varandra.

OBS!:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.

Teknisk beskrivning

Typ	MiniKD
Utförande	Klotformat huvud
kul-Ø	11 mm
Längd rör	70 mm
Rör genomföringsdiameter	4 mm
Invändig	ja
Produktslag	Kylvätskemunstycke

