

## Platt magnet utan gänga, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085920 32
GTIN	2050000965227
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo<sub>5</sub>).
- Skärmd platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	220 N
Ø	32 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C
vikt	40 g
höjd	7 mm
Material yta	förzinkade
Material magnetkärna	SmCo <sub>5</sub>
Produktslag	Platt gripmagnet

