

Garant**Centreringsdorn, Typ: 120/138****Beställningsdata**

Ordernummer	360027 120/138
GTIN	4045197812810
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Tillåter snabb körning mot en punkt på maskinbordet och uppriktning av spännskålen.

Passar till:

Fastspänningskålar strl. 120 och 138.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	25 mm
totallängd	150 mm

skaftlängd	50 mm
Serie	ZeroClamp
Produktslag	Centeringsdorn