



## Kylvätskemunstycke HighPressure rak, Gänga: G1/8



### Beställningsdata

Ordernummer	319474 G1/8
GTIN	2050002047891
Artikelklass	33C

### Beskrivning

#### Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.

**Högtrycksmunstycke** – särskilt avsett för höga tryck upp till 80 bar. Justerbart vinkelläge på munstycket. Robust utförande i aluminium med lång livslängd.

Rakt rundmunstycke, flerhålsutförande 5 (hål) × Ø 1 mm.

#### Användningsdata:

För användning på statiska och drivna svarvållare via en gänganslutning.

### Teknisk beskrivning

Typ	rak
Utförande	Gänga
anslutningsgänga	G1/8
Rör genomföringsdiameter	1 mm
Invändig	ja
Produktslag	Kylvätskemunstycke

