



Kylvätskemunnstycke HighPressure vinklat 60°, Gänga: G1/8



Beställningsdata

Ordernummer	319475 G1/8
GTIN	2050002048225
Artikelklass	33C

Beskrivning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.

Högtrycksmunstycke – särskilt avsett för höga tryck upp till 80 bar. Justerbart vinkelläge på munstycket. Robust utförande i aluminium med lång livslängd.

60° vinklat munstycke, flerhålsutförande 7 (hål) × Ø 1 mm.

Användningsdata:

För användning på statiska och drivna svarvhållare via en gänganslutning.

Teknisk beskrivning

Typ	vinklade
Utförande	Gänga
anslutningsgänga	G1/8
Rör genomföringsdiameter	1 mm
Invändig	ja
Produktslag	Kylvätskemunstycke

