

Garant**Dubbel fastspänningskål, Typ: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	360028 120
GTIN	4045197812827
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Fri placering av den dubbelsidiga spännskålen på rasterplåtar, inspänningstorn osv. Så skapar du en definierad noll- respektive referenspunkt på din rasterplåt av en gängbussning!

leveransinnehåll:

2 fastspänningskålar, 2 anslutningskopplingar.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025.

OBS!:

Fler höjder upp till 200 mm kan fås på begäran.

Teknisk beskrivning

höjd H	100 mm
Indexeringshål finns	ja
Dragkraft	25 kN
Fastspänningsskål-Ø d	120 mm
Serie	ZeroClamp
Produktslag	Fastspänningsmodul