



Sats sexkantsnyckelhylsor, 1/2 tum fyrkant 10 delar



Beställningsdata

Ordernummer	639430
GTIN	4013288184238
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122 / 3123**;

Hylsor enligt **DIN 3124**.

In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med sexkantinsats och med gänga M6 – M12.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Antal delar	10
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-19 mm

tillverkarens beteckning	8790 C HF 1
Längd	165 mm
Bredd	140 mm
höjd	65 mm
Produktslag	Hylsnyckelinsats