



Sats skruvdragarhylsor för Torx®-skruvar 1/2 tum-fyrkant 9 delar



Beställningsdata

Ordernummer	639516
GTIN	4013288184276
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;

Hylsor enligt DIN 3124.

In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För invändiga Torx®-skruvar med gänga M4–M14.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor: 9 st strl. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

Teknisk beskrivning

Antal delar	9
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
tillverkarens beteckning	8767 C HF 1

Längd	165 mm
Bredd	140 mm
höjd	65 mm
Produktslag	Hylsnyckelinsats