

Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 63mm



Beställningsdata

Ordernummer	085915 63
GTIN	2050000965302
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

höjd	14 mm
Material yta	förzinkade
Ø	63 mm
Gänghylsa	ja
höjd med gänga	30 mm
maximal temperaturbeständighet	120 °C
Gänga	M8 mm
vikt	240 g
nominell vidhäftningskraft	350 N

Material magnetkärna

Ferrit

Produktslag

Platt gripmagnet