

Platt magnet utan gänga, Ferrit, Ø: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	085910 16
GTIN	2050000964770
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Skärmd platt magnet med magnetkärna av **hårdferrit**.

- **Förzinkad yta.**
- **Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.**

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genompressning/ limning och fixering/upphängning.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	18 N
Material yta	förzinkade
Ø	16 mm
höjd	4,5 mm
vikt	4,5 g
maximal temperaturbeständighet	120 °C
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet

