



Dimsmörjare för påbyggnad 1/4 tum, Invändig gäng-Ø: 1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer

080022 1/4

GTIN

Artikelklass

08A

Beskrivning

Utförande:

Påbyggnadsdimsörjare för tryckluftsverktyg, anslutning G1/4 tum, längd 60 mm.

Användningsdata:

För anläggningar med gasformiga och delvis flytande medier med måttligt tryck (upp till 6 bar) som trycklufts- och hydraulanläggningar i maskinbyggnadsindustri eller inom styr- och reglerteknik. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

Dimsmörjare för säker försörjning av oljesmorda tryckluftsverktyg, även i längre ledningssystem.

Teknisk beskrivning

Invändig gäng-Ø

1/4 tum

Produktslag

Oljekanna