

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiN, M: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	139178 M5
GTIN	4045197509123
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 ($\approx \text{DIN 371} \leq \text{M10}$; $\approx \text{DIN 376} \geq \text{M12}$). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.

Toleransklass: ISO 2X/6HX.

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 0,8 mm

totallängd L: 70 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Skaftfyrkant $\square$: 4,9 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 4,65 mm

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Gängstigning	0,8 mm
Antal spånspar	4
Gäng-Ø	5 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Skaftfyrkant $\square$	4,9 mm
totallängd L	70 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	4,65 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängdjup	15 mm
gänga	M5
Beläggning	TiN
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp