

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiN, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	139178 M8
GTIN	4045197509147
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 ($\approx \text{DIN 371} \leq \text{M10}$; $\approx \text{DIN 376} \geq \text{M12}$). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.

Toleransklass: ISO 2X/6HX.

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 1,25 mm

totallängd L: 90 mm

Skaftdiameter D_s : 8 mm

Skaftfyrkant $\square$: 6,2 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 7,45 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,25 mm
Gäng-Ø	8 mm
Antal skär Z	5
Antal spånspar	5
Skaftdiameter D_s	8 mm
Skaftfyrkant $\square$	6,2 mm
totallängd L	90 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	7,45 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängdjup	24 mm
gänga	M8
Beläggning	TiN
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp