



Laseravståndsmätare, Typ: GLM50-27C



Beställningsdata

Ordernummer	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Artikelklass	46T

Beskrivning

Utförande:

Laseravståndsmätare med robust, stöttåligt hölje, stänk- och dammskyddat. Treradig bakgrundsbelyst display för optimal läsbarhet. Laserklass 2 enligt IEC 825-1. Enkel hantering med förbättrat användargränssnitt och belyst display. Plug-in-funktion. Den inbyggda 360° lutningssensorn visar direkt ett objekts lutning när höljet läggs mot det och möjliggör en indirekt höjdmätning. Utarbetande av digitala våningsplaner, import av befintliga våningsplaner, bearbetning och export av resultat samt enkel byggplatsmåtsättning. Snabb och effektiv dataöverföring och dokumentation tack vare Bluetooth-konnektivitet och Bosch-appen MeasureOn.

Utförande reklamtext:

Laseravståndsmätare med robust, stöttåligt hölje, stänk- och dammskyddat. Treradig bakgrundsbelyst display för optimal läsbarhet. Laserklass 2 enligt IEC 825-1. Stativgänga 1/4 tum. Den inbyggda 360° lutningssensorn visar direkt ett objekts lutning när höljet läggs mot det och möjliggör en indirekt höjdmätning. Utarbetande av digitala planer, import av befintliga planer, bearbetning och export av arbetsresultat samt enkel arbetsplatsmåtsättning. Dataöverföring via Bluetooth®.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska. Inkl. batterier nr 081551 LR6.

Specialtillbehör:

Mätstativ nr 468558.

Teknisk beskrivning

vikt	200 g
addition/subtraktion	ja
Serie	GLM50-27C
lutningssensor	360 grad
stativgänga	1/4 tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR6
batteriets livslängd (mätningar)	25000
Längd	119 mm
indirekt mätning (Pythagoras)	ja
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	2
senaste mätningar sparas	ja
Mätnoggrannhet	±1,5 mm
höjd	29 mm
minimal-/maximalmätning	ja
Bredd	53 mm
räckvidd	50 m
strömförsörjning	081551 LR6
IP-skyddsklass	IP 65
yt- och volymberäkning	ja
laserklass enligt IEC 825-1	2
Produktslag	Avståndsmätare

