

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	7 mm
Huvudängd $L_1$	20 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning $L_3$	8 mm
ISO-kod hållare	AH08K SDQCR/L07
totallängd $L$	125 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	12 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7