

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	12 mm
Spännhöjd L_2	7 mm
ISO-kod hållare	AH08K SDQCR/L07
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
totallängd L	125 mm
Huvudängd L_1	20 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	8 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7