

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Inställningsvinkel κ	93 grad
Spännhöjd L_2	7 mm
ISO-kod hållare	AH08K SDUCR/L07
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	13,5 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning L_3	7,5 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500