

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Spännhöjd L ₂	7 mm
Mittförskjutning L ₃	7,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	13,5 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	AH08K SDUCR/L07
Utkragningslängd L ₁	40 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500