

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Innehåll (ml resp. l): 20**Beställningsdata**

Ordernummer	088001 20
GTIN	4062406400873
Artikelklass	01L

Beskrivning**Utförande:**

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

Det **flexibla avfettningsmedlet** för snabb rengöring av oljor, emulsioner och fetter. Kan blandas med vatten upp till 1:10. 20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).

Flex Cleaner är dessutom lämplig för lågskummande användning i högtryckstvättar och golvrengöringsmaskiner för flexibel användning där skum inte är önskvärt. Under rengöringen skyddas särskilt aluminium- och mässingytor anlöpning upp till 75 °C. Genom rengöringsmedlet uppnås ett temporärt korrosionsskydd. Vid manuell användning sprayas rengöringsmedlet på och torkas av efter en kort verkningstid med en trasa. Vid användning inom livsmedelsindustrin ska ytan sköljas med tillräckligt med vatten efter rengöringen.

- **Ej märkningspliktigt.**
- **Kan användas manuellt och mekaniskt.**
- **NSF-certifierat för livsmedelsområdet.**
- **Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.**

Teknisk beskrivning

Form	flytande
------	----------

Färg	transparent
Kokpunkt	100 °C
lagringstemperatur	2 - 35 °C
Utförande	Dunk
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
pH-värde	9
Densitet	1,01 g/cm ³
Innehåll	20 l
Serie	GreenPlus
Produktslag	Universalrengöringsmedel

Tillbehör

GARANT GreenPlusDunk avtappningskran Passar till dunkstorlek 20-30 l

088010 20-30