

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Innehåll (ml resp. l): 20**Beställningsdata**

Ordernummer	088002 20
GTIN	4062406400897
Artikelklass	01L

Beskrivning**Utförande:**

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

Surt allrengöringsmedel som inte är märkningspliktigt. Avlägsnar rost, kalk och mineraliska föroreningar på ett säkert och skonsamt sätt. Kan blandas med vatten upp till 1:10. 20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).

Efter en applicering av rengöringsmedlet och en kort verkningstid kan den upplösta smutsen torkas av eller sköljas bort med vatten.

- **Ej märkningspliktigt.**
- **Kan användas manuellt.**
- **NSF-certifierat för livsmedelsområdet.**
- **Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.**

Teknisk beskrivning

Utförande	Dunk
Form	flytande
Färg	transparent
Kokpunkt	100 °C

lagringstemperatur	2 - 35 °C
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Densitet	1,04 g/cm ³
pH-värde	2,2
Innehåll	20 l
Serie	GreenPlus
Produktslag	Universalrengöringsmedel

Tillbehör

GARANT GreenPlusDunk avtappningskran Passar till dunkstorlek 20-30 l

088010 20-30