

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Finisher, Innehåll (ml resp. l): 20**Beställningsdata**

Ordernummer	088004 20
GTIN	4062406403133
Artikelklass	01L

Beskrivning**Utförande:**

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

Avfettningsmedlet och Finisher för snabbt dagligt avlägsnande av bearbetnings- och korrosionsskyddsoljor, lätta vaxer, emulsioner, limrester och andra föroreningar. Uppfyller högsta renhetskrav, särskilt före lackering, beläggning och limning. Drastisk minskning av VOC jämfört med konventionella lösningsmedel. 20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).

Finisher är lämpligt som alternativ för lösningsmedel, kallrengöringsmedel eller thinner. De ingående korrosionsinhibitorerna ger ett temporärt korrosionsskydd. Jämfört med vanliga vattenbaserade rengöringsmedel sker en snabb avdunstning.

- **Ej märkningspliktigt.**
- **Kan användas manuellt.**
- **Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.**

Teknisk beskrivning

Färg	transparent
Form	flytande

Utförande	Dunk
Flampunkt	38 °C
lagringstemperatur	2 - 35 °C
Kokpunkt	80 °C
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Densitet	0,99 g/cm ³
pH-värde	11,4
Innehåll	20 l
Serie	GreenPlus
Produktslag	Universalrengöringsmedel

Tillbehör

GARANT GreenPlusDunk avtappningskran Passar till dunkstorlek 20-30 l

088010 20-30