

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Innehåll (ml resp. l): 20**Beställningsdata**

Ordernummer	088006 20
GTIN	4062406403171
Artikelklass	01L

Beskrivning**Utförande:**

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

Extrem avfettningskraft genom hybridteknologi. Inbränd smuts, specialfetter, oljor, sot, gummirester, bitumen, vaxer och pastor löses upp med växtextrakter och avlägsnas snabbt från ytan med den senaste tensidteknologin. 20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).

Power Force är ett lågskummande, vattenbaserat rengöringsmedel tillverkat av förnybara råvaror. De naturliga verksamma ämnena löser effektivt upp föroreningar utan att angripa ytan. Den angenäma lukten och friheten från lösningsmedel och VOC gör det till ett perfekt hjälpmedel för ett kraftfullt och säkert arbete. Power Force är ett effektivt alternativ till lösningsmedel. Det kan användas både manuellt och i detaljtvättar. I en sådan tillämpning kan rengöringsmedlet användas flera gånger så att kretsloppstänkandet gynnas. Detta sparar inte bara resurser, utan undviker också avfall. På grund av NSF-certifieringen kan rengöringsmedlet inte bara användas inom underhåll, utan även inom livsmedelsindustrin.

- **Ej märkningspliktigt.**
- **Kan användas manuellt och mekaniskt.**
- **NSF-certifierat för livsmedelsområdet.**
- **Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.**

Teknisk beskrivning

Kokpunkt	100 °C
Form	flytande
Färg	transparent
temperaturområde	2 - 40 °C
lagringstemperatur	2 - 35 °C
Utförande	Dunk
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Densitet	1,007 g/cm ³
pH-värde	10,5 - 11
Innehåll	20 l
Serie	GreenPlus
Produktslag	Universalrengöringsmedel

Tillbehör

GARANT GreenPlusDunk avtappningskran Passar till dunkstorlek 20-30 l

088010 20-30