

**ER-hylschuckar Form AD, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	300475 20
GTIN	4062406418274
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

HOLEX –

precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 13 mm

utkragningenslängd A-mått: 70 mm

Utvändig-Ø D: 34 mm

Reservmutter HOLEX nr 309580: 20

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	70 mm
Utvändig-Ø D	34 mm

Reservmutter HOLEX nr 309580	20
spännvidd	1 - 13 mm
Spännhylsa D ₁	1-13 mm
fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck