



## ER-hylschuckar Form AD, BT 40 kort, för ER-spännhylsstorlek: 20



### Beställningsdata

Ordernummer	302757 20
GTIN	4062406421946
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

#### Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

#### OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 13 mm

utkragningslängd A-mått: 70 mm

Utvändig-Ø D: 34 mm

Reserv ER-spännmutter: 20

ER-chucknyckel: 20

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	70 mm
spännvidd	1 - 13 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
Reserv ER-spännmutter	20
ER-chucknyckel	20
Spännhylsa D <sub>1</sub>	1-13 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------