



Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	304319 12
GTIN	4062406421984
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.
- Med ej förslutningsbara kylkanalshål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	42 mm
Reservspännskruv nr 309900	12
utkragningslängd A-mått	120 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
fäste	HSK-A 63 A = 120
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1

Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12
---------------------------------------------------	-----------