

**Weldonhållare, HSK-A 100 A = 160, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304417 16
GTIN	4062406422264
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	HSK-A 100 A = 160
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	ISO 12164-1

Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16
---	-----------