



## ER-hylschuck, mini/smal Form AD, SK 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 16



### Beställningsdata

Ordernummer	300651 16
GTIN	4062406422301
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Hylsmutter balanserad för HSC.
- ER11-uppbordrad genomgång.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!)
- Som standard med Balluffchip-hål

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

#### leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

#### Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309740.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 22 mm

passande chucknyckel nr 309740: 16

### Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 10 mm
Effektiv längd L <sub>N</sub>	70 mm
passande chucknyckel nr 309740	16

Utvändig-Ø D	22 mm
För ER-spännhylsor	16 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	0,5-10 mm
fäste	SK 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-chucknyckel 1/2 tum nyckelvidd 25 för ER-hylschuckar 16	309720 16
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309740 16
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 16	309700 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotskning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309745 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm	309012

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 16	309680 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
	309402 3,5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm

308920 2

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm

308922 8

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm

309425 4,5

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm

308922 3

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm

309445 2

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

308921 7

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm

309445 6

ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm

309240

Dragtapp 60° tätad passar för konor 40

308785 40

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

309402 6

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308765 40

ER-spännstångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning

309014

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm

309425 3,5

Dragtappar tätad, form A passar för konor 40

308610 40

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm

309402 4