

**HOLEX**
**ER-hylschuck, mini/smal Form AD, SK 40 A = 160, för ER-spännhylsstorlek: 16**

**Beställningsdata**

Ordernummer	300661 16
GTIN	4062406422523
Artikelklass	32A

**Beskrivning**
**Utförande:**

- **Hylsmutter balanserad för HSC.**
- **ER11-uppbordrad genomgång.**
- **Skaften hårdbearbetade (god balans!)**
- **Som standard med Balluffchip-hål**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

**leveransinnehåll:**

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

**Specialtillbehör:**

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309740.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

Utvändig-Ø D: 22 mm

passande chucknyckel nr 309740: 16

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	22 mm
spännvidd	0,5 - 10 mm
passande chucknyckel nr 309740	16
För ER-spännhylsor	16 mm

Effektiv längd $L_N$	80 mm
fäste	SK 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 3 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn- $\emptyset$ d 7 mm	308921 7
Nyckel för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309740 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn- $\emptyset$ d 6 mm	309404 6
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-spännhylsa nom. spänn- $\emptyset$ d 1 mm	308901 1
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn- $\emptyset$ d 8 mm	309403 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn- $\emptyset$ d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn- $\emptyset$ d 8 mm	308920 8
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn- $\emptyset$ d 6 mm	309403 6
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn- $\emptyset$ d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn- $\emptyset$ d 8 mm	309404 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 16	309680 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
	309402 2,8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40

308802 40

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm

309404 4,5

ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40

309700 40

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm

308922 6

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308830 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm

308920 9

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm

308922 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm

308901 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm

308901 2,5

ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm

309240

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40

308790 40

ER-chucknyckel 1/2 tum nyckelvidd 25 för ER-hylschuckar 16

309720 16

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm

308921 3

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm

308901 2

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

309402 9

ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken

309165

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm

309445 5

ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning

309164

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm

308901 7

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

309403 7

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308812 40

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm	309445 2
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 16	309700 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10

Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spann-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spann-Ø d 9 mm	308921 9
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309745 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spann-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spann-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spann-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 4 mm	308901 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spann-Ø d 4 mm	309445 4
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 5 mm	308920 5