

**Kombifräsdorn, HSK-A 63 A = 100, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306137 16
GTIN	4062406422578
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.
Balanseringskvalitet G 6,3 vid 20000 varv/minut

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar ochfräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräsåtdragningskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	16 mm
utkragningsslängd A-mått	100 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
Utvändig-Ø D	32 mm
Lös medbringarring nr 309870	16
Frässpindellängd L ₄	27 mm

Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	17 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	HSK-A 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Medbringarring för dorn-Ø 16 mm	309870 16
Fräslåsskruv för dorn-Ø 16 mm	309860 16
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16