

**Kombifräsdorn, HSK-A 63 A = 100, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306137 27
GTIN	4062406422592
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.
Balanseringskvalitet G 6,3 vid 20000 varv/minut

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar ochfräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräsåtdragningskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	27 mm
Frässpindellängd L ₄	33 mm
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	21 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
Utvändig-Ø D	48 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm

Lös medbringarring nr 309870	27
Lös fräslåskruv nr 309860 / 309861	27
Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	HSK-A 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Medbringarring för dorn-Ø 27 mm	309870 27
Fräslåskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27