

**Kombifräsdorn, HSK-A 100 A = 100, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306277 32
GTIN	4062406422653
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.  
Balanseringskvalitet G 6,3 vid 20000 varv/minut

**Användningsdata:**

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

**leveransinnehåll:**

Inklusive passkil, medbringarring och fräsåtdragningskruv nr 309860.

**Specialtillbehör:**

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring	24 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm
Lös medbringarring nr 309870	32
Utvändig-Ø D	58 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	38 mm

passande specialnyckel nr 309840	32
Lös fräslåskruv nr 309860 / 309861	32
Spännhylsa D <sub>1</sub>	27 mm
fäste	HSK-A 100 A = 100
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

## Tillbehör

Medbringarring för dorn-Ø 32 mm	309870 32
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Fräslåskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32